



Vágótárcsa SGP STEEL EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563440 125
GTIN	4007220103920
Árucikk kategória	55T

Leírás

Kivitel:

Extra vékony **nagy teljesítményű vágótárcsa** nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel. Nagy terhelésnek kitehető, maximális vágásteljesítmény és kitűnő élettartam.

Specifikáció:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Műszaki leírás

Alak leírása	Egyenes
Tárcsaszélesség	1 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Ajánlott fogásszög	90 fok

Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		