

HOLEX**Nyomatékkulcs alapszerszám, Maximális nyomaték: 85Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657500 85
GTIN	4045197566454
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.** Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657590 sz. alatt.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplímet a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Opcionális tartozék:

Beállító kulcs 657520 sz.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	85 Nm
--------------------	-------

Súly	380 g
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	15 - 85 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Teljes hossz L	315 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
	020190 1000

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül
Maximális nyomaték 1000 Nm

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“
Maximális nyomaték 400 Nm

654460 400

Nyomaték beállító kulcs

657520

Irányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657582 1-1/2

Irányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

657582 1-1/4

Feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657630 1-1/2

Irányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657630 1-3/8

Feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 1-1/4 coll

657630 1-1/4