

**HOLEX****Nyomatékkulcs alapszerszám, Maximális nyomaték: 200Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657500 200
GTIN	4045197566461
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.** Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657590 sz. alatt.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd újra azonnal üzemkés.

**Felhasználás:**

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplímet a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Opcionális tartozék:**

Beállító kulcs 657520 sz.

**Műszaki leírás**

Súly	720 g
------	-------

Maximális nyomaték	200 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	50 - 200 Nm
Teljes hossz L	405 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
	020190 1000

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül  
Maximális nyomaték 1000 Nm

## Tartozék

Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög  
2-1/2 coll

657580 2-1/2

Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög  
2-1/2 coll

657582 2-1/2

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“  
Maximális nyomaték 400 Nm

654460 400

Nyomaték beállító kulcs

657520

Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll

657630 2-1/2

Feltűzhető racsni Meghajtó négyszög 2-1/2 coll

657620 2-1/2

Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll

657630 2-3/4