



Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease, Típus-Csatlakozó négyyszög: 1-1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657590 1-1/4
GTIN	4018754139606
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra.

Átkapcsolható feltűzhető racsnikioldóval. Wippen irányváltó kar.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplátétét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplátét korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Magasság h	14,5 mm
Szélesség b	22 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Tartós terhelhetőség	40 Nm
Fogak száma	22
Sorozat	725QR
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Alaplátét S	17,5 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	igen
Termék fajtája	Racsní