



## Négyszög feltűzhető szerszám, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-3/4coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657700 2-3/4
GTIN	4018754034499
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

#### Négyszög feltűzhető szerszám.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuks vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

## Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Szélesség b	40 mm
Magasság h	25 mm
Tartós terhelhetőség	650 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Alaplíméret S	25 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Termék fajtája	Négyszög feltűzhető szerszám