



Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease, Típus-Csatlakozó négyyszög: 1-3/8coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657590 1-3/8
GTIN	4018754139613
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Átkapcsolható feltűzhető racsnikioldóval.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékculcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékculcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuks vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Szélesség b	29 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Magasság h	14,5 mm
Tartós terhelhetőség	100 Nm
Fogak száma	30
Sorozat	725QR
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Alaplíméret S	28 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	igen
Termék fajtája	Racsní