



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 40Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657300 40
GTIN	2050001017222
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. átkapcsolható feltűzhető racsnival – balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 4\%$ -a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	677 g
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	40 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	4 - 40 Nm
Nyomatéktartomány	4 - 30 lbfft
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	189,5 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	234,5 mm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	172 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 755
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest” Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
	657700 1-1/4

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-
Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657590 1-1/2

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657700 1-3/8

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657700 1-1/2

Nyomatékkulcs alapszerszám Maximális nyomaték 40 Nm

657410 40