

Garant**Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, Maximális nyomaték: 5Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657735 5
GTIN	4045197684806
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Egykaros nyomatékkulcs, beállítás skálával és automatikus kioldással. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. Balos meghúzás** a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Mértékegységek: Nm

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

±6 % a beállított értékből.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított. Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	5 Nm
Súly	290 g
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm

Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	0,025 Nm
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	18,3 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	191,5 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Teljes hossz L	222 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	191,3 mm
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	tapintásos
Kattanó funkció	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
--	-------------

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

Tartozék

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657630 1-1/2

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll

657630 1-1/4

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

657582 1-1/4

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657630 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657582 1-1/2