



Feltűzhető racsní mélyen fekvő irányváltóval, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-3/8coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657640 2-3/8
GTIN	4000896179695
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsón.

Keskeny feltűzhető racsní mélyen fekvő irányváltóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Tartós terhelhetőség	200 Nm
Magasság h	14,3 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Szélesség b	40 mm
Fogak száma	40
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Alpméret S	36 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Racsni