



## Írányváltós feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-3/8coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657600 1-3/8
GTIN	4018754034512
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

#### Átkapcsolható feltűzhető racsní.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuács vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

## Műszaki leírás

Rátűző szár	9×12 mm
Magasság h	24 mm
Szélesség b	33 mm
Tartós terhelhetőség	80 Nm
Fogak száma	60
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Alaplíméret S	17,5 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Írányváltós kerepes hajtósár,	igen
Kerepes hajtósár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsni