

Garant**VHM mini maró, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202261 5,5
GTIN	4045197922465
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Szár hasonló, mint a **DIN 6535 HB**.**Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket:**

Mivel kedvezőbb a tömör keményfém mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 8 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Fogak száma Z	3
Spirálszög	30 fok

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Vágóél $\varnothing D_c$	5,5 mm
Száralak	HB
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Élhossz L_c	8 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges \varnothing	e8
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró