

Garant**VHM mini maró, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202261 4
GTIN	4045197922434
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Szár hasonló, mint a **DIN 6535 HB**.**Takarítsa meg az utánkösörülési költségeket:**

Mivel kedvezőbb a tömör keményfém mini-marót a kopási határig használni, mint utánkösörülni.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 7 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	45 mm
Spirálszög	30 fok
Vágóél Ø D _c	4 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,1 mm
Élhossz L_c	7 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges \emptyset	e8
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró