

**Garant****Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 1,5Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus **megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.**

Egykarú nyomatékkulcs **skála nélkül.** A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Bittartó mágnessel** 1/4 col bitek befogásához.

Kézre álló és könnyű alumínium markolat, kitűnően alkalmas kis nyomatékok átviteléhez.

**Előny:**

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét üzemkés. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de **nem lépi túl.**

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A beállított érték  $\pm 4\%$ -a.

**Alkalmazás:**

**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alapméret a nyomatékulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	1,5 Nm
Súly	130 g
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomatéktartomány	0,15 - 1,5 Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Teljes hossz L	124 mm
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Bit befogó	D 6,3
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

## Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10 Nm	654650 10