

Garant**Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, Maximális nyomaték: 25Nm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657735 25 |
| GTIN | 4045197684820 |
| Árucikk kategória | 61E |

Leírás**Kivitel:**

Egykaros nyomatékkulcs, beállítás skálával és automatikus kioldással. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. Balos meghúzás** a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Mértékegységek: Nm

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 4\%$ a beállított értékből.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Kijelzés | analóg |
| Súly | 1110 g |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Maximális nyomaték | 25 Nm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Nyomaték mérési pontossága | ±4 % |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm |
| Nyomatéktartomány | 5 - 25 Nm |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁] | 266 mm |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 271,8 mm |
| Teljes hossz L | 345 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Visszajelzés | kioldó |
| Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | optikai |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Kattanó funkció | igen |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm | 020010 400 |
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |

