

**Garant****Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, Maximális nyomaték: 50Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657735 50
GTIN	4045197684837
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Egykaros nyomatékkulcs, beállítás skálával és automatikus kioldással. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. Balos meghúzás** a szerszámfej átfordításával lehetséges.

**Mértékegységek:** Nm

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

**Felhasználás:**

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

±4 % a beállított értékből.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	50 Nm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Súly	1140 g
Kijelzés	analóg

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	0,25 Nm
Nyomatéktartomány	10 - 50 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	283 mm
Teljes hossz L	365 mm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	290 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	tapintásos
Kattanó funkció	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

