



## Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-10mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 657800 1-10   |
| GTIN              | 4018754033829 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

#### Alkalmazás:

##### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

**Műszaki leírás**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Kulcsnyílás         | 10 mm                         |
| Szélesség b         | 26 mm                         |
| Rátűző szár         | 9×12 mm                       |
| Magasság h          | 5,5 mm                        |
| Alapméret S         | 17,5 mm                       |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám           |
| Alapanyag           | Króm ötvözet acél             |
| Felület             | Krómozott (lepattogzásmentes) |
| Termék fajtája      | Villás rátűző                 |