

Garant**Kúpos csapszegfurat fúró, bevonat nélkül, Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116310 12
GTIN	4045197029393
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Kúposan növekvő kerületű vágóélek forgáctörő hornyokkal. Speciális felületkezelés.

Előny:

Segítségével egy műveletben fúrhatók ki az 1:50 kúpos furatok ISO 2339 (DIN 1) és ISO 8736 (DIN 7978) szerinti kúpos csapszegekhez.

Figyelem:

Ø1,5; 2; 2,5 hengeres szárral külön ajánlatkérésre szállítható. Ø14;16;20;25 MK szárral külön ajánlatkérésre szállítható. A készre munkáláshoz használja a 161200 sz. szegecsfurat dörzsárakat.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	12 mm
Legnagyobb Ø D ₂	16,37 mm
Vágóélek száma Z	2
Elővágó hossz L ₁	10 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	290 mm
L ₂	210 mm
Legkisebb Ø D ₁	11,8 mm
Szabvány	DIN 1898 A
Csúcsszög	118 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Kúparány	1:50
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		