

KANON**Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 6cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 6
GTIN	4582126965396
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

Felhasználás:

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	6 cNm
Ø	43 mm
Tokmány befogási tartomány	1 - 6,5 mm
Súly	290 g
Nyomatéktartomány	0,5 - 6 cNm
Nyomatéktartomány	5 - 60 mNm
A kioldási érték beállítása	Vonszolt mutató

Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbefogó
Visszajelzés	megjelenítő
Kijelzés	analóg
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldás jelzése	optikai
Sorozat	SGK
Teljes hossz L	106 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Skálaosztás, 1 osztás =	1 mNm
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs