

**KANON****Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 12cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 12
GTIN	4582126965402
Árucikk kategória	66F

**Leírás****Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutató skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

**Felhasználás:**

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Súly	290 g
Maximális nyomaték	12 cNm
Tokmány befogási tartomány	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Nyomatéktartomány	1 - 12 cNm
Nyomatéktartomány	10 - 120 mNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789

Kijelzés	analóg
Teljes hossz L	106 mm
Visszajelzés	megjelenítő
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Sorozat	SGK
Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbe fogó
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Skálaosztás, 1 osztás =	2 mNm
Kioldás jelzése	optikai
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték  
400/2 Nm

020030 400/2