




## Bit-tartó rátűző szerszám, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657930 1
GTIN	4018754103911
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsön.

#### Felhasználás:

Bitek befogásához 6-szög szárral DIN ISO 1173 C 8 szerint (5/16 col).

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott, és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkulcs kapacitása

Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Szélesség b: 16 mm

Magasság h: 12,5 mm

Alpméret S: 17,5 mm

Rátűző szár: 9×12 mm

## Műszaki leírás

Szélesség b	16 mm
Magasság h	12,5 mm
alpméret korrekció szükséges	nem
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Bitbefogó	5/16 coll
Rátűző szár	9×12 mm
Sorozat	736
Alpméret S	17,5 mm
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Szerszám racsnifunkcióval	nem
Termékfajtája	Bit-tartó rátűző szerszám