

KANON**Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 24cNm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 658800 24 |
| GTIN | 4582126965433 |
| Árucikk kategória | 66F |

Leírás**Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

Felhasználás:

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tokmány befogási tartomány | 1 - 8,5 mm |
| Maximális nyomaték | 24 cNm |
| Súly | 600 g |
| Ø | 63 mm |
| Nyomatéktartomány | 2 - 24 cNm |
| Nyomatéktartomány | 20 - 240 mNm |
| Kioldás jelzése | optikai |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozó forma | 3 pofás szerszámbefogó |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Visszajelzés | megjelenítő |
| A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató |
| Sorozat | SGK |
| Kijelzés | analóg |
| A kioldási értékállíthatósága | nem állítható |
| Teljes hossz L | 132 mm |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 cNm |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Kalibrálás | O3 |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték
400/2 Nm

020030 400/2