

**KANON****Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 36cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 36
GTIN	4582126965440
Árucikk kategória	66F

**Leírás****Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

**Felhasználás:**

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Súly	600 g
Maximális nyomaték	36 cNm
Ø	63 mm
Tokmány befogási tartomány	1 - 8,5 mm
Nyomatéktartomány	4 - 36 cNm
Nyomatéktartomány	40 - 360 mNm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 cNm

A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Kioldás jelzése	optikai
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	Vonszolt mutató
Teljes hossz L	132 mm
Kijelzés	analóg
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Sorozat	SGK
Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbefogó
Visszajelzés	megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	$\pm 3\%$
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték  
400/2 Nm

020030 400/2