

KANON**Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 60cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 60
GTIN	4582126965457
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

Felhasználás:

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Tokmány befogási tartomány	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Súly	600 g
Maximális nyomaték	60 cNm
Nyomatéktartomány	5 - 60 cNm
Nyomatéktartomány	50 - 600 mNm
Kioldás jelzése	optikai

Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbefogó
Visszajelzés	megjelenítő
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Skálaosztás, 1 osztás =	1 cNm
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Sorozat	SGK
Kijelzés	analóg
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Teljes hossz L	132 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték
400/2 Nm

020030 400/2