

KANON**Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 90cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 90
GTIN	4582126965464
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

Felhasználás:

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Ø	63 mm
Tokmány befogási tartomány	1 - 8,5 mm
Súly	600 g
Maximális nyomaték	90 cNm
Nyomatéktartomány	10 - 90 cNm
Nyomatéktartomány	100 - 900 mNm
A kioldási érték beállítása	Vonszolt mutató

Visszajelzés	megjelenítő
Skálaosztás, 1 osztás =	2 cNm
Teljes hossz L	132 mm
Kioldás jelzése	optikai
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbe fogó
Sorozat	SGK
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kijelzés	analóg
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték
400/2 Nm

020030 400/2