

Garant**Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 500cNm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	659906 500
GTIN	4045197611239
Árucikk kategória	61E

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát, jó fogású **Haptoprene®** felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. **Cserélhető 6 mm pengék befogásához** (659920 – 659928 sz.).

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Meghúzási irány: Jobbos meghúzás

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 6\%$

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Kalibrálás: O1

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 6\%$

Teljes hossz L: 124 mm

Nyomatéktartomány: 100 - 500 cNm

Nyomatéktartomány: 1 - 5 Nm

Skálaosztás, 1 osztás =: 10 cNm

maximális Ø: 35 mm

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Maximális nyomaték	500 cNm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Teljes hossz L	124 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Súly	103 g
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
maximális Ø	35 mm
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	018820 400
Kalibrálás Nyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
Kalibrálás Nyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm Maximális nyomaték 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Tartozék

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék Maximális nyomaték 11 Nm	654390 11
Nyomatékellenőrző és kalibráló készülék Maximális nyomaték 5 Nm	654395 5
Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST” Maximális nyomaték 10 Nm	654300 10