



## Nyomaték-csavarhúzó TorqueVario®, Maximális nyomaték: 500cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659930 500
GTIN	4010995264635
Árucikk kategória	63K

### Leírás

#### Kivitel:

A nyomatékérték numerikus megjelenítése az ablakskálán (40 – 50 egyedi érték, a nyomaték-tartománytól függően). Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. Pontosság  $\pm 6\%$ .

#### Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal egy Wiha Torque 659932 – 659946 sz. cserélhető pengével kombinálva.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Beállító szerszám a 60-700 mérethez: 659931 sz. 1 méret és 1400 mérethez: 659931 sz. 2 méret

### Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Ø	36 mm
Maximális nyomaték	500 cNm
Nyomaték mérési pontossága	$\pm 6\%$
Nyomatéktartomány	80 - 500 cNm
Nyomatéktartomány	0,8 - 5 Nm

Súly	252 g
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Teljes hossz L	138 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Sorozat	TorqueVario®
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Skálaosztás, 1 osztás =	0,2 Nm
Gyártó jelölése	TorqueVario®-S
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tartozék

Beállító szerszám Torque Setter Típus 1

659931 1

