



Nyomaték csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 880cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659933 880
GTIN	4013288119308
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. **Rapidaptor** gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.

A nyomaték beállítása mikrométer skálával történik kézzel (ill. a 600 mérettől integrált segédeszközzel vagy 17-es kulcsnyílású villáskulccsal). Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	40 cNm
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	880 cNm

Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	F 6,3
Bit befogó	D 6,3
Nyomatéktartomány	400 - 880 cNm
Nyomatéktartomány	4 - 8,8 Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Súly	278 g
Teljes hossz L	150 mm
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Gyártó jelölése	7400 Pistole
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

