

KANON**Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 30cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659949 30
GTIN	4580125347717
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Beállítás mikrométerskálával. Profilírozott könnyűfém markolat.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	30 cNm
Ø	16 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,2 cNm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	2 - 30 cNm
Nyomatéktartomány	0,02 - 0,3 Nm
Teljes hossz L	107 mm

A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	60 g
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2