

KANON**Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 60cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659949 60
GTIN	4580125347533
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Beállítás mikrométerskálával. Profilírozott könnyűfém markolat.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Ø	25 mm
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	60 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	5 - 60 cNm
Nyomatéktartomány	0,05 - 0,6 Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col

Teljes hossz L	110 mm
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Súly	99 g
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2