



Nyomaték csavarhúzó, Típus: 20IP



Rendelési adatok

Rendelés száma	659950 20IP
GTIN	4013288099136
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Bevált Kraftform nyél, 5 Nm felett pisztolymarkolat. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra **előre be van állítva**.

Egy lezáró gyűrű védi a markolatban található mechanikát az elállítódástól és a beavatkozástól. A csavarméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve.

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A **csavar ekkor már nem húzható meg erősebben**.

2 – 4 méret hatszög csavarokhoz.

TX6 – TX20 méret **Torx® profilos** csavarokhoz.

6IP – 20IP méret **Torx Plus® profilú** csavarokhoz. Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Felhasználás:

Ideális váltólapkák felszereléséhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Beállított nyomaték	5 Nm
---------------------	------

Pengehossz	65 mm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Beállított nyomaték	500 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	220 g
Csatlakozó forma	Fix
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Teljes hossz L	160 mm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Gyártó jelölése	300 IP Pistole
Fixen beállított nyomaték	igen
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó