

**KANON****Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 120cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659949 120
GTIN	4580125347540
Árucikk kategória	66F

**Leírás****Kivitel:**

Beállítás mikrométerskálával. Profilírozott könnyűfém markolat.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Kijelzés	analóg
Ø	30 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	1 cNm
Maximális nyomaték	120 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	20 - 120 cNm
Nyomatéktartomány	0,2 - 1,2 Nm
Teljes hossz L	157 mm

Súly	192 g
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2