

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Árucikk kategória	21T

## Leírás

**Kivitel:**

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,25 mm
Könyökemelő	259015 11
Középtolódás L <sub>3</sub>	11 mm
Könyökemelő csavar	259018 9
Lapkaméret	9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Kés ISO kódja	A16M PCLNR/L09
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500