

**Garant****Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 1,1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 1,1
GTIN	4045197926364
Árucikk kategória	10N

**Leírás****FONTOS: A termék konfigurálható.**

Ø tartomány: 1.061 - 1.18 mm, Intervall: 0,001

Névleges Ø DC: 1.1 mm

**Kivitel:**

**Balspirállal** (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárok **készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.****Felhasználás:**

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Vágóélek száma Z: 3

Ø tartomány: 1,061 - 1,18 mm

Élhossz L<sub>c</sub>: 13 mmKinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 19 mm

Teljes hossz L: 34 mm

Vágóélek száma Z: 3

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	34 mm
Vágóélek száma Z	3
Élhossz L <sub>c</sub>	13 mm
Ø tartomány	1,061 - 1,18 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	19 mm

Névleges $\varnothing D_c$	1,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		