

Garant**Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 1,6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 1,6
GTIN	4045197926401
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárák **készre köszörülve az Ön által megadott tőrésű furathoz.**

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Élhossz L _c	21 mm
Kinyúlási hossz L ₁	29 mm
Ø tartomány	1,501 - 1,7 mm
Névleges Ø D _c	1,6 mm
Teljes hossz L	44 mm
Szár négyszög □	1,25 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		