

**Garant****Horony üregelő tartó, standard Ø DS 20 mm, Min. horonyszélesség m: 6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	290354 6
GTIN	4045197926692
Árucikk kategória	29K

## Leírás

### Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

### Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

## Műszaki leírás

Hasznos hossz $L_1$	56 mm
Alkalmas m horonyméret	6; 8 mm
Csavar	290399 2
Középtolódás $L_3$	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	17,49 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	17,85 mm
Szár Ø	20 mm
Lapkatartó Ø $D_1$	16 mm

belső hűtés	igen
Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám