

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 1616X09

Hozzávaló váltólapka: CN.. 09T3..

Működő szélesség L₄: 23 mm

Fejhossz L₁: 27 mm

Teljes hossz L: 74 mm

Alátétlapka: 259033 7

Műszaki leírás

Lapkaméret	9 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 12
Szárméret	16 mm

Csavar alátétlapkához	259027 5
Kés ISO kódja	DCLNR/L 1616X09
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Teljes hossz L	74 mm
Alátétlapka	259033 7
Működő szélesség L ₄	23 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés