


**Garant****TN.G 160408, Minőség: HU7305**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TN.G 160408 HU7305 Minőség: HU7305

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 400 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	AM
Fő felhasználás	N
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	400 - 600 m/min
Minőség	HU7305
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Előtolás f	0,1 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	TN.G 160408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz