


**Garant****SNMG 150612, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 150612 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz