

Garant**SNMG 190612, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251236 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928191 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

SNMG 190612 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Minőség | HB7120-1 |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 4 mm |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Fő felhasználás | M |
| Forgácstörő | VM |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 260 m/min |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | SNMG 190612 |
| Cserék / élek száma | 8 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |