

**Garant****CNMG 160616, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160616 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 210 m/min
Forgácstörő	VG
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz