


Garant**CNMM 190616, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 190616 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység a_p : 2 - 8 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min
Forgácstörő	VR
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Fogásmélység a_p	2 - 8 mm

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz