



## Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2915



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagyteljesítményű ütvecsavarozó.

A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, **jobb / balos forgásirányra átkapcsolható.**

- **Nagy teljesítményű kétkamrás ütőmű.**
- **Csekély súly nagy teljesítmény mellett.**
- **Hosszú élettartamú kompozit ház és fogantyú.**
- **Ergonomikus markolat jó szigeteléssel.**
- **Jobb-bal forgásirány átváltás két nyomógommbal.**

#### Felhasználás:

Kemény felhasználáshoz alkalmas.

#### Alkatrész:

**Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Működési zajkibocsátás	96 dB(A)
Gyártó jelölése	W2915
Nyomatéktartomány	200 - 800 Nm
Magasság	186 mm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M16
Felépítés	Pisztoly
Szerszámbefogó meghajtási profil	□
Max. vibráció EN szerint	7,5 m/s <sup>2</sup>
Súly	2 kg
Hossz	185 mm
Maximális fordulatszám	7700 min <sup>-1</sup>
Jobb- / bal forgásirány	igen
Maximum levegőigény	1080 l/min
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó