

**Garant****CNMG 190624, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 190624 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	2,4 mm
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz