

**Garant****CNMG 190616, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 190616 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácstörő	VG
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 210 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz