


Garant**SNMG 190624, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190624 HB7140-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1

Sarokrídusz	2,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz