

**Garant****DNMG 150408, Típus: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Szerszámanyag	HM

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VG
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz