

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 2,8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202269 2,8
GTIN	4045197930880
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 8 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel: 15 mm

Nyak Ø D_1 : 2,6 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,13 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Élhossz L_c	8 mm
Vágóél Ø D_c	2,8 mm

Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Spirálszög	30 fok
Teljes hossz L	57 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Fogak száma Z	3
Nyak $\varnothing D_1$	2,6 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	15 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró