

**Garant****VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201307 11,7
GTIN	4045197930217
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz  $L_c$ : 26 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$  nyakrésszel: 38 mm

Nyak Ø  $D_1$ : 11,5 mm

Teljes hossz L: 83 mm

Szár Ø  $D_s$ : 12 mm

**Műszaki leírás**

Élhossz $L_c$	26 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	38 mm
Fogak száma Z	2
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm

Nyak $\varnothing D_1$	11,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	11,7 mm
Tűrés névleges $\varnothing$	e8
Teljes hossz L	83 mm
Spirálszög	30 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró