

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202268 6,5
GTIN	4045197930743
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Figyelem:**A 202080 sz. utódja.**

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 16 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 27 mm

Nyak Ø D₁: 6,3 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D _s	8 mm

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Tűrés névleges \emptyset	e8
Nyak $\emptyset D_1$	6,3 mm
Élhossz L_c	16 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Teljes hossz L	63 mm
Vágóél $\emptyset D_c$	6,5 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró