

**Garant****GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 8,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 122652 8,5    |
| GTIN              | 4045197972569 |
| Árucikk kategória | 11E           |

**Leírás****Kivitel:**

**Erős mag és speciális csúcskialakítás** – ennek következtében **precíz központosítású** keresztél. A **konvex fő forgácsolóélek** és a **meghatározott éllekerekítés** következtében a fúró nagy stabilitást és maximális terhelhetőséget ér el.

**Speciális többrétegű nanobevonat** edzett acélok fúrásához.

**Figyelem:**

Forgácsolóhorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Műszaki leírás**

|  |              |
|--|--------------|
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>    | 0,2 mm/ford, |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                          | 10 mm        |
| Tűrés névleges Ø                               | h7           |
| Forgácsolóhorony hossza L <sub>c</sub>         | 61 mm        |
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                      | 8,5 mm       |
| Vágóélek száma Z                               | 2            |
| Szabvány                                       | DIN 6537     |
| Teljes hossz L                                 | 103 mm       |
| Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub> | 48,3 mm      |
| Sorozat  | Diabolo      |
| Bevonat  | TiAlN        |
| Szerszámanyag                                  | VHM          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kivitel                | 6xD                 |
| Típus                  | H                   |
| Csúcsszög              | 140 fok             |
| Szár                   | DIN 6535 HB, h6-tal |
| belső hűtés            | Igen, 25 bar-ral    |
| Forgácsolási stratégia | HPC                 |
| Semi-Standard          | igen                |
| Színes gyűrű           | piros               |
| Termék fajtája         | Csigafúró           |

### Felhasználói adatok

|                                     | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>        | feltételesen alkalmas | 120 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>        | alkalmas              | 100 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>        | alkalmas              | 85 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>       | alkalmas              | 70 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>       | alkalmas              | 55 m/min       | P       |
| Acél < 55 HRC                       | alkalmas              | 28 m/min       | H       |
| Acél < 60 HRC                       | alkalmas              | 16 m/min       | H       |
| Acél < 65 HRC                       | alkalmas              | 14 m/min       | H       |
| Acél < 67 HRC                       | alkalmas              | 10 m/min       | H       |
| TOOLOX 33                           | alkalmas              | 30 m/min       | H       |
| TOOLOX 44                           | alkalmas              | 28 m/min       | H       |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 28 m/min       | H       |
| GG(G)                               | alkalmas              | 70 m/min       | K       |
| Uni                                 | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum                    | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum                    | alkalmas              |                |         |

Levegő

alkalmas